



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED svetelný zdroj do tradičného žiarivkového tvaru. Jeho jedinečný dizajn vytvára dokonale jednotný vizuálny vzhľad, ktorý nemožno odlíšiť od tradičných žiaroviek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálnym riešením pre zákazníkov, ktorí majú vyššie požiadavky na svetlo a chcú maximalizovať hodnotu počas celej životnosti. Vysoká úspora energie a dlhšia životnosť prináša atraktívnu návratnosť a nízke celkové náklady na vlastníctvo.

Varovanie a ochrana

- POZNÁMKY: Celková energetická účinnosť a vyžarovanie svetla ktorejkoľvek inštalácie využívajúcej tieto svetelné zdroje sú určené návrhom inštalácie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominálna životnosť	50 000 h
Spínací cyklus	50 000
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické	
Kód farby	830 [CCT of 3000K]
Uhol vyžarovania (nom.)	160 stupeň (stupne)
Svetelný tok	2 900 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	83

LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %	
---	--

Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	25000-80000 Hz
Vstupná frekvencia	25000-80000 Hz
Spotreba	25 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	Okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	0.9
Napätie (nom.)	50-100 V

Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	-20 °C až +35 °C


MASTER LEDtube InstantFit HF

Maximálna teplota krytu (nom.)	45 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Dĺžka produktu	59-1/16 in
Schválenie a použitie	
Energeticky úsporný produkt	Áno
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Nie
Schvaľovacie značky	Označenie CE v súlade so smernicou RoHS Certifikát KEMA Keur
Spotreba energie kWh/1 000 h	30 kWh

Údaje o produkte



Objednávkový názov produktu	MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8
Úplný názov produktu	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8
Úplný kód produktu	871869651458000
Objednávkový kód	51458000
Č. materiálu (12NC)	929001179302
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696514580
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696514597

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8	25,68 mm	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

