



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	110 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------



Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2,3 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL
Gesamt-Produktcode	871869651771000
Bestellcode	51771000
Material-Nr. (12NC)	929001180202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696517710
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696517727

Abmessungsskizzen




Product
CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL	45 mm	80 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

