

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	110 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2.3 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non



Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL
Nom de produit complet	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Code EOC	871869651771000
Code de commande	51771000
Code 12NC	929001180202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696517710
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696517727

### Schéma dimensionnel





<b>Product</b>
CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

<b>Product</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL	45 mm	80 mm

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

