

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	250 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Consumo energetico	2,3 W
Corrente lampada (Nom)	24 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]



Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	No

Classic filament LEDbulbs

Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL
Full EOC	871869651771000

Codice d'ordine	51771000
Codice materiale (12NC)	929001180202
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696517710
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696517727

Disegno tecnico




Product

CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL	45 mm	80 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Classic filament LEDbulbs

