



Klassieke filament LEDbulb

CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Energieverbruik	2,3 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	P45 [P 45 mm]



Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL
Volledige productnaam	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL
Full EOC	871869651771000
Bestelcode	51771000
Materiaalnr. (12NC)	929001180202

Lokale code	DLCL25W82701
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696517710
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696517727

Maatschets




Product


CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL	45 mm	80 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Klassieke filament LEDbulb

