



Klassieke filament LEDbulb

CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz


Energieverbruik	2,3 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	BA35
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL
Volledige productnaam	CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL
Full EOC	871869651769700
Bestelcode	51769700


Materiaalnr. (12NC)	929001180302
Lokale code	DCCL25W82702
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696517697
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696517703

Maatschets




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL	35 mm	123 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL

