




LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]		
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	20.000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	470 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	4,3 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	36 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	110 lm/W	Äquivalente Leistung	40 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
		Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]


Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh

Produktdaten


Bestell-Produktname	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL
Gesamt-Produktcode	871869651763500
Bestellcode	51763500
Material-Nr. (12NC)	929001180402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696517635
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696517642

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL	60 mm	104 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

