

Lâmpadas LED clássica

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	110 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de Energia	4,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	36 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]

Aprovação e aplicação


Adequado para a iluminação de acentuação	Não
--	-----

Lâmpadas LED clássica

Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL
Nome do produto completo	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL
Código do produto completo	871869651763500



Código de encomenda	51763500
N.º material (12NC)	929001180402
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696517635
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696517642

Desenho dimensional



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL	60 mm	104 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL

