



LED InstantFit Lamps

8.5PL-C/T LED/26H-2700 IF 4P 10/1

Philips LED T8 InstantFit Lamps are an ideal energy saving choice for existing linear fluorescent fixtures.

Mises en garde et sécurité

- Philips LED T8 InstantFit lamps will only operate properly on compatible instant-start ballasts. Please refer to the Philips LED T8 InstantFit Installation Guide, which can be obtained through your local Philips Sales Representative, or visit www.philips.com/tled

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G24Q-3 [G24q-3]
Durée de vie nominale	40 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux	900 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	8,5 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	Pleine lumière instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 35 °C
T boîtier maximum (nom.)	67 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	200 mm


Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Convient à un éclairage d'accentuation	Non
Marques d'homologation	Marquage CE Certificat UL Conformité aux directives RoHS Certificat KEMA-KEUR

LED InstantFit Lamps

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	10.5 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	8.5PL-C/T LED/26H-2700 IF 4P 10/1
Nom complet du produit	8.5PL-C/T LED/26H-2700 IF 4P 10/1
Code de commande	458364
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001180704


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677458362
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677458367

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
8.5PL-C/T LED/26H-2700 IF 4P 10/1	24,3 mm	28,4 mm	128,3 mm	147,5 mm	163,1 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - 8.5PL-C/T LED/26H-2700 IF 4P 10/1

Spectral Power Distribution Colour - 8.5PL-C/T LED/26H-2700 IF 4P 10/1

