



LED InstantFit Lamps

10.5PL-C/T LED/26V-2700 IF 4P 10/1

Philips LED T8 InstantFit Lamps are an ideal energy saving choice for existing linear fluorescent fixtures.

Mises en garde et sécurité

- Philips LED T8 InstantFit lamps will only operate properly on compatible instant-start ballasts. Please refer to the Philips LED T8 InstantFit Installation Guide, which can be obtained through your local Philips Sales Representative, or visit www.philips.com/tled

Données du produit


Renseignements généraux		Temps de réchauffement à 60 % du rendement Pleine lumière instantanée s lumineux	
Culot-Base	GX24Q-3 [GX24q-3]	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Durée de vie nominale	40 000 h	Tension (nom.)	120-277 V
Cycle de commutation	50 000	Température	
Lighting Technology	LED	Plage de température ambiante	-20 °C à 35 °C
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	T boîtier maximum (nom.)	77 °C
Données techniques sur l'éclairage		Commandes et gradation	
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]	Intensité variable	Non
Angle du faisceau (nom.)	120 °	Mécanique et boîtier	
Flux lumineux	1 200 lm	Longueur du produit	100 mm
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Approbation et utilisation	
Constance de la couleur	<6	Produit écoénergétique	Oui
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Convient à un éclairage d'accentuation	Non
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Marques d'homologation	Marquage CE Certificat UL Conformité aux directives RoHS Certificat KEMA-KEUR
Fonctionnement et électricité			
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Consommation	10,5 W		
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s		

LED InstantFit Lamps

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	14.5 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	10.5PL-C/T LED/26V-2700 IF 4P 10/1
Nom complet du produit	10.5PL-C/T LED/26V-2700 IF 4P 10/1
Code de commande	458406
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001181104


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677458409
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677458404

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
10.5PL-C/T LED/26V-2700 IF 4P 10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - 10.5PL-C/T LED/26V-2700 IF 4P 10/1



Spectral Power Distribution Colour - 10.5PL-C/T LED/26V-2700 IF 4P 10/1

