



# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertyp CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Socket	E27 [E27]		
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	50.000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	470 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	6,5 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	55 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	72,3 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
		Spannung (Nom)	220-240 V

# CorePro LEDbulb Glühlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C

  

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

  

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

  

Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL
Gesamt-Produktcode	871869651587700
Bestellcode	51587700
Material-Nr. (12NC)	929001182302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696515877
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696515884

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL

## CorePro LEDbulb Glühlampenform

