



# CorePro LEDbulb

## Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL

Οι λαμπτήρες σποτ LED αποδίδουν δέσμη θερμού λευκού φωτός, παρόμοια με το φως των λαμπτήρων αλογόνων. Είναι ιδανικοί για φωτισμό ανάδειξης (spot) και έχουν ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοντες μετασχηματιστές. Οι λαμπτήρες σποτ LED είναι συμβατοί με φωτιστικά με ντουί για GU10 / MR16 GU5.3 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών σποτ αλογόνων ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED είναι συμβατοί με τα υφιστάμενα φωτιστικά με ντουί για E27 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

### Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                                   |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Βάση-κάλυμμα                                          | E27 [E27]          |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής                              | 15.000 h           |
| Κύκλος λειτουργίας                                    | 50.000             |
| Lighting Technology                                   | LED                |
| Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ                 | Ναι                |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                       |                    |
| Κωδικός χρώματος                                      | 827 [CCT of 2700K] |
| Φωτεινή ροή                                           | 470 lm             |
| Ανάθεση χρωμάτων                                      | Θερμό λευκό (WW)   |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)  | 2700 K             |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)             | 72,3 lm/W          |
| Συνάφεια χρωμάτων                                     | <6                 |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                     | 80                 |
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 %               |


| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας          |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Line Frequency                                 | 50 to 60 Hz              |
| Συχνότητα εισόδου                              | 50 έως 60 Hz             |
| Κατανάλωση ενέργειας                           | 6,5 W                    |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)               | 55 mA                    |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.)                         | 0,5 s                    |
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού           | άμεσος πλήρης φωτισμός s |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)                    | 0.5                      |
| Τάση (ονομ.)                                   | 220-240 V                |
| Θερμοκρασία                                    |                          |
| Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 90 °C                    |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης      |                          |
| Με ρύθμιση έντασης                             | Όχι                      |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα              |                          |
| Φινίρισμα λαμπτήρα                             | Διαφανές                 |

## CorePro LEDbulb

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Σχήμα λαμπτήρα                     | A60 [A 60 mm]                         |
| <b>Έγκριση και Εφαρμογή</b>        |                                       |
| Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης    | Όχι                                   |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες | 7 kWh                                 |
| <b>Στοιχεία προϊόντος</b>          |                                       |
| Όνομα παραγωγής προϊόντος          | Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL |
| Πλήρες όνομα προϊόντος             | Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL |


|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                   | 871869651587700 |
| Κωδικός παραγγελίας                        | 51587700        |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 929001182302    |
| Τοπικός κωδικός                            | LED6.5/E27/CL   |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1               |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8718696515877   |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10              |
| EAN/UPC - Κιβώπο                           | 8718696515884   |

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL | 60 mm | 110 mm |

### Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL

## CorePro LEDbulb

