



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]		
Nennlebensdauer	20'000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	50'000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Energieverbrauch	6.5 W
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Lampenstrom (Nom)	65 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Äquivalente Leistung	60 W
Nennlichtausbeute (nom.)	124 lm/W	Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
		Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Linear
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Gesamt-Produktcode	871869652253000
Bestellcode	52253000
Material-Nr. (12NC)	929001186102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696522530
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696522547

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22.5 mm	118 mm

Photometrische Daten



General Uniform Lighting



CalcuLux Photometrics 45

Philips Lighting B.V.


Page: 1/1

Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

