



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S -LED-valonlähde vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Lamppu suuntaa valoa joka suuntaa halogeenilampun tavoin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan viihtyisän tunnelman, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Nimelliskäyttöikä	20 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	806 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	124 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	6,5 W

Lampun virta (nim.)	65 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.5
Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	Lineaarinen
Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh


CorePro LEDlinear MV

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
Koko tuotenimi	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Full EOC	871869652253000
Paikallisen koodin kuvaus	4720199
Tilauskoodi	52253000
Tuotekoodi (12NC)	929001186102


Mittapiirros



Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Paikallinen koodi	4720199
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696522530
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696522547

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

