



Klassisk LEDspotLV

CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

Med sit klassiske design giver LEDspotLV Classic et halogenagtigt lys, og samtidig sparer du ca. 85 % i energiomkostninger, minimerer vedligeholdelsesomkostningerne osv. Den er kompatibel med de fleste eksisterende armaturer med en GU5.3-holder og er designet med henblik på eftermontering for halogenlamper eller traditionelle spots.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU5.3 [GU5.3]
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysfordeling	36D [Medium beam]
Lysstrøm (nom.)	345 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	345 lm
Lysstyrke (nom.)	650 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Nominel spredningsvinkel	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	73 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	345 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	580 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	12 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869655110300
Ordreprodukt navn	CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D
EAN/UPC – produkt	8718696551103

Klassisk LEDspotLV

Ordrekode	55110300
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10

SAP-materiale	929001189102
Nettovægt (stykke)	0,038 kg




Målskitse



MR16 12V 5W-35W 36D 2700K GU5.3 ND

Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D	51 mm	45 mm

Fotometriske data



CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

Klassisk LEDspotLV

