



Classic LEDspot MR16 Niedervolt- Reflektorlampen

Classic LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

LEDspotLV Classic bietet eine archetypische Halogenlampenoptik bei gleichzeitiger Nutzung der Vorteile der LED-Technik, wie Einsparung von 85 % des Energieverbrauchs, Minimierung der Wartungskosten uvm. Sie ist kompatibel mit den meisten vorhandenen Leuchten mit GU-5.3-Halterung und kann als Nachrüstung anstelle von Halogen- oder Glühlampen eingesetzt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	345 lm
Lichtstärke (Nom)	650 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	73 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	345 lm
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	580 mA
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	12 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Classic LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

Gesamt-Produktcode	871869655110300
Bestellcode	55110300
Material-Nr. (12NC)	929001189102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696551103
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696551110

Abmessungsskizzen

Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D	51 mm	45 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

Light Distribution Diagram - CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

Classic LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



General uniform lighting - CLA LEDspotLV ND 5-35W MR16 827 36D

