



Classic LEDspotLV

Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

LEDspotLV Classic nabízí design halogenových reflektorů, ale zároveň přináší výhody LED technologie, úsporu energie přibližně 85%, což minimalizuje náklady na údržbu a mnoho dalšího. Je kompatibilní s většinou stávajících svítidel s patičí GU 5,3 a je určen jako zdokonalená náhrada za halogenové reflektory.

Údaje o produktu


Obecné informace		Vstupní frekvence	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Spotřeba energie	3 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	370 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Lighting Technology	LED	Účinník (zlomek)	0.5
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Napětí (jmen.)	12 V
Světelně technické		Řízení a stmívání	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Stmívatelné	Ne
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Mechanické a materiály	
Světelný tok	230 lm	Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Svítivost (jmen.)	450 cd	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81 lm/W	Označení a balení	
Konzistence barev	<6	Objednací název produktu	CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D
Index podání barev (CRI)	80	Celý název výrobku	Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Full EOC	871869655114100
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	230 lm		
Provozní a elektrické			
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		

Classic LEDspotLV

Objednací kód	55114100
Číslo materiálu (12NC)	929001189302
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696551141

Číslování SAP – balení v krabíčce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696551158

Rozměrové výkresy




Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D	53 mm	50 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

Light Distribution Diagram – CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D



General uniform lighting – CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

