



Klassisk LEDspotLV

Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

LEDspotLV Classic er i et arketypisk halogenlignende design og giver samtidigt fordelene ved LED-teknologien med energibesparelser på ca. 85 %, minimering af vedligeholdelsesomkostningerne og meget mere. Den er kompatibel med de fleste eksisterende armaturer med GU 5.3-holder og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogen- eller glødelamper.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	230 lm
Lysstyrke (nom.)	450 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	81 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	230 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz


Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	370 mA
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	12 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D
Det fulde produkt navn	Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

Klassisk LEDspotLV

Full EOC	871869655114100
Ordrekode	55114100
Materialenr. (12NC)	929001189302
Lokal ordrekode	2057805230
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696551141


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696551158

Målskitse




Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D	53 mm	50 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D



Light Distribution Diagram - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D



General uniform lighting - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

Klassisk LEDspotLV

