



Classic LEDspotLV

Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

De laag-voltage LED spot Classic combineert een vertrouwd (halogeen-)ontwerp met de voordelen van LED-technologie. Met behoud van de vertrouwde lichtkwaliteit kan zo 85% wordt bespaard op energieverbruik en kunnen de onderhoudskosten worden geminimaliseerd. Deze LEDspots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met een GU 5.3-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	230 lm
Lichtsterkte (nom.)	450 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	81 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	230 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3 W
Lampstroom (nom.)	370 mA
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	12 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16 [50 mm]

Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

Classic LEDspotLV

Volledige productnaam	Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D
Full EOC	871869655114100
Bestelcode	55114100
Materiaaln. (12NC)	929001189302
Lokale code	DSMR20W82736ND


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696551141
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696551158

Maatschets




Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D	53 mm	50 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D



Light Distribution Diagram - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D



General uniform lighting - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

