



Classic LEDspotLV

Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

LEDspotLV Classic wygląda jak klasyczna żarówka halogenowa, ale oferuje zalety technologii LED, jak np. oszczędność energii na poziomie około 85% czy mniejsze koszty konserwacji. Pasuje do większości opraw z gniazdem GU 5.3 i jest idealnym zamiennikiem lamp halogenowych lub tradycyjnych żarówek.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	230 lm
Światłość (Nom)	450 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	81 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	230 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Zużycie energii	3 W
Lamp Current (Nom)	370 mA
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	12 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D
Pełna nazwa produktu	Classic LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D
Full EOC	871869655114100

Classic LEDspotLV

Kod zamówienia	55114100
Materiał Nr (12NC)	929001189302
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696551141


Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696551158

Rysunki techniczne




Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D	53 mm	50 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D



Light Distribution Diagram - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D



General uniform lighting - CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D

Classic LEDspotLV

