



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	250 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	110 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	2,3 W
Curent lampă (nom.)	24 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	65 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Formă bec	ST35
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	3 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL
Numele complet al produsului	CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL


Full EOC	871869652382700
Cod de comandă	52382700
Număr material (12NC)	929001190102
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696523827
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696523834

Cote




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL	35 mm	97 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

