



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	20.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	4,3 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	36 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	40 W
Lichtstrom	470 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Nennlichtausbeute (nom.)	110 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	ST64


Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL
Gesamt-Produktcode	871869652378000
Bestellcode	52378000
Material-Nr. (12NC)	929001190402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696523780
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696523797

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

