



# Bombillas LED de filamento clásico

## CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	4,3 W
Corriente de lámpara (nom.)	36 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	ST64


Aprobación y aplicación	
Apto para la iluminación de acento	No

## Bombillas LED de filamento clásico

Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL
Nombre completo del producto	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL
Full EOC	871869652378000



Código de pedido	52378000
Código 12NC	929001190402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696523780
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696523797

### Plano de dimensiones



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm

### Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL

