



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu


Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	E27 [E27]	7,5 W	
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	
Cyklus zapnutí	20 000	68 mA	
Lighting Technology	LED	Ekvivalentní příkon	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	60 W	
Světelné technické		Doba spuštění (jmen.)	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	0,5 s	
Světelný tok	806 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Okamžité rozsvícení plného světla s	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Účinník (zlomek)	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	107 lm/W	0.5	
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	
Index podání barev (CRI)	80	220-240 V	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Teplota okolí	
Provozní a elektrické		Maximální teplota (jmen.)	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	65 °C	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Řízení a stmívání	
		Stmívatelné	
		Ne	
		Mechanické a materiály	
		Povrchová úprava žárovky	
		Čiré	
		Tvar žárovky	
		ST64	
		Certifikace a použití	
		Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	
		Ne	

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL
Celý název výrobku	CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL
Full EOC	871869652380300


Objednací kód	52380300
Číslo materiálu (12NC)	929001190802
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696523803
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696523810

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL

