



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	107 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,5 W

Lamp Current (Nom)	68 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	ST64


Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL
Pełna nazwa produktu	CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL
Full EOC	871869652380300


Kod zamówienia	52380300
Materiał Nr (12NC)	929001190802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696523803
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696523810

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL

