



# PAR30 S/L à DEL

## 12PAR30S/LED/830/F25 DIM AF SO-B 6/1

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux	900 lm
Intensité lumineuse (nom.)	5 300 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	75 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	12 W
Courant de la lampe (nom.)	121 mA

Température	
T boîtier maximum (nom.)	89 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	PAR30S [PAR 3,75 po/95 mm court]

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Certifications énergétiques	Energy Star


Données de produit	
Nom du produit de la commande	12 PAR30S/F25 3000 DIM Black
Nom complet du produit	12PAR30S/LED/830/F25 DIM AF SO-B 6/1

# PAR30 S/L à DEL

Code de commande	459651
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001193804
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677459659



Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677459654

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
12 PAR30S/F25 3000 DIM Black	92 mm	92,7 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 12 PAR30S/F25 3000 DIM Black

Light Distribution Diagram - 12 PAR30S/F25 3000 DIM Black



General uniform lighting - 12 PAR30S/F25 3000 DIM Black

## PAR30 S/L à DEL

