



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 9.5-90W 840CW PAR30S 25D SO

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Nominal levetid (nom.)	40000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	9.5-90W
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysfordeling	25D [Medium beam]
Lysstrøm (nom.)	890 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	890 lm
Lysstyrke (nom.)	3850 cd
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Nominal spredningsvinkel	25 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93,7 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	875 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9.5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	44 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.85
Spænding (nom.)	230 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869655082300
Ordreprodukt navn	MASLEDspot D 9.5-90W 840CW PAR30S 25D SO
EAN/UPC – produkt	8718696550823

MASTER LEDspot PAR

Ordrekode	55082300
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6

SAP-materiale	929001198802
Nettovægt (stykke)	0,202 kg



Målskitse




PAR30S 9.5W-90W 750lm 25D 4000K E27 D

Product	D	C
MASLEDspot D 9.5-90W 840CW PAR30S 25D SO	92 mm	93 mm

Fotometriske data



PAR30S 9.5W-90W /840 25D E27 D



MASTER LEDspot PAR

