



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 9.5-90W 840CW PAR30S 25D SO

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	9.5-90W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °
Distribution de lumière	25D [Faisceau semi-intensif]
Flux lumineux (nom.)	890 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	890 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3850 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Angle du faisceau nominale	25 °
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	93,7 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	875 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	9.5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.85
Tension (nom.)	230 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871869655082300
Désignation Produit	MASLEDspot D 9.5-90W 840CW PAR30S 25D SO
Code barre produit (EAN)	8718696550823
Code de commande	55082300

MASTER LEDspot PAR

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001198802

Poids net (pièce)	0,202 kg
-------------------	----------



Schéma dimensionnel




PAR30S 9.5W-90W 750lm 25D 4000K E27 D

Product	D	C
MASLEDspot D 9.5-90W 840CW PAR30S 25D SO	92 mm	93 mm

Données photométriques



PAR30S 9.5W-90W /840 25D E27 D



MASTER LEDspot PAR

