



MASTER LEDbulb Glühlampenform

MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR

Die MASTER LEDbulb ist mit ihrer langen Nutzlebensdauer ideal für den Dauerbetrieb beispielsweise in der Hotellerie geeignet. Das Produkt verfügt über eine exzellente Farbwiedergabe und ist mit der DimTone Technologie ausgestattet - das Licht wird dank DimTone beim Dimmen wärmer - wie bei einer Glühlampe.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
Hauptanwendungsgebiet	Industrie
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Schaltzyklus	50000X

Lichttechnische Daten	
Farbcode	822 – 827 [Abstimmbares Warmweiß]
Lichtstrom (Nom)	1055 lm
Nennlichtstrom (Nom)	1055 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200-2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	96 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	11 W

Lampenstrom (Nom)	63 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	100 °C

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	87186965551400

MASTER LEDbulb Glühlampenform


Bestell-Produktname	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696555514
Bestellcode	55551400
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001200502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,131 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit



Abmessungsskizzen



Bulb 230V13W-75W 1055lm 300D 2700KE27 D

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm


Photometrische Daten



LEDbulb 75W A67 2700K

MASTER LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten



LEDbulb 75W, 100W A67 2700K

