



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	50000X
B50L70	50000 h
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux (nom.)	3700 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3700 lm
Angle du faisceau nominale	160 °
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	25000-80000 Hz
Puissance (valeur nominale)	26 W
Courant lampe (nom.)	400 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	50-100 V
Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	45 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non


MASTER LEDtube InstantFit HF

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat KEMA RoHS compliance
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869655284100

Mises en garde et sécurité


- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Schéma dimensionnel




TLED 50-100V 26W-58W 3700lm 4000K G13 ND

Données photométriques



Désignation Produit	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8
Code barre produit (EAN)	8718696552841
Code de commande	55284100
Local Code	MT1.5MHF840UO
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001211402
Poids net (pièce)	0,450 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8	25,68 mm	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1514,2 mm



LEDtube 1500 mm 26 W, 840, G13, T8, UO

MASTER LEDtube InstantFit HF

Données photométriques



LEDtube 13W G13 2100lm

