



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Durée de vie nominale	50.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	50.000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Fréquence linéaire	25000-80000 Hz
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)	Fréquence d'entrée	25000-80000 Hz
Flux lumineux	3.400 lm	Consommation électrique	26 W
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Indice de rendu de couleur (IRC)	83	Facteur de puissance (fraction)	0,9
		Tension (nom.)	50-100 V
		Température	
		Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
		Température maximale du produit (nom.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1.500 mm
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Homologation	Marquage CE Certificat KEMA Keur Conformité à la directive RoHS
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

Nom de produit complet	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8
Code EOC	871869655288900
Code de commande	55288900
Code 12NC	929001211602
Code de commande local	MT1.5MHF830UO
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696552889
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696552896


Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8	25,68 mm	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Données photométriques

120° / 180° / 120°



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830

T8

