



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

PhilipsMASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüneentegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırtedilemeyecek bir görünüm oluşturur. MASTER LEDtube, daha fazla aydınlatma ihtiyacı olan ve elde ettiği değeri kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür.

Güvenlik ve uyarılar

- Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına göre değişkenlik gösterebilir.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Çalıştırma ve Elektrik	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Hat Frekansı	25000-80000 Hz
Nominal kullanım ömrü	50.000 h	Giriş Frekansı	25000-80000 Hz
Anahtar Döngüsü	50.000	Güç Tüketimi	26 W
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
EU RoHS ile uyumludur	Evet	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]	Voltaj (Nom)	50-100 V
Işın Açısı (Nom)	160 °	Sıcaklık	
Işık Akısı	3.400 lm	Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
Renk Tutarlılığı	<6	Kontroller ve Dim Etme	
Renk oluşturma dizini (CRI)	83	Dim Edilebilir	Hayır
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %		

MASTER LEDtube InstantFit HF

Mekanik ve Muhafaza	
Ürün Uzunluğu	1.500 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Onay İşaretleri	CE işareti KEMA Keur sertifikası RoHS uyumlu
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	31 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

Tam ürün adı	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8
Tam ürün kodu	871869655288900
Sipariş kodu	55288900
Malzeme No. (12NC)	929001211602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696552889
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696552896


Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8	25,68 mm	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Fotometrik bilgi

120° / 180° / 120°




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830
T8

