



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.


Dane produktu

Informacje ogólne		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]	70 %	
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h		
Cykl Przelączania	50 000		
Lighting Technology	LED		
Zgodność z normą UE RoHS	Tak		
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	822-827 [tunable warm white]	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Strumień Świetlny	806 lm	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Zużycie energii	8 W
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W	Lamp Current (Nom)	45 mA
Jednorodność barw	<6	Równoważna moc w watach	60 W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
		Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
		Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
		Napięcie (Nom)	220-240 V


MASTER LEDcandle

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	B40 [B 40 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Full EOC	871869655599600
Kod zamówienia	55599600
Materiał Nr (12NC)	929001211702
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696555996
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696556009


Product	D	C
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm



General uniform lighting - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER LEDcandle

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

