



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede atmosfære. Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [tunable warm white]
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	45 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	95 °C


MASTER LEDcandle

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	P50 [P 50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
	CL

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL


Det fulde produktnavn	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Full EOC	871869658067700
Beskrivelse af lokal kode	2057806035
Ordrekode	58067700
Materialenr. (12NC)	929001211902
Lokal ordrekode	2057806035
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696580677
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696580684

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Fotometriske data



CalcuLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

