



MASTER LED flammes et lustres

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l'ambiance souhaitée.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	25.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	822-827 [tunable warm white]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7


MASTER LED flammes et lustres

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	95 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P50 [P 50 mm]
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Nom de produit complet	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Code EOC	871869658067700
Code de commande	58067700
Code 12NC	929001211902
Code de commande local	MLCL60WDTE14
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696580677
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696580684

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER LED flammes et lustres

Données photométriques



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

