



MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte

Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E14 [E14]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	25 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	50 000		
Lighting Technology	LED		
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	822-827 [tunable warm white]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	806 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektforbruk	8 W
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W	lyskildestrom (nom.)	45 mA
		Effekten som tilsvarer	60 W
		Starttid (nom.)	0,5 s

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	95 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P50 [P 50 mm]


Godkjenning og bruksområde

Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Produktdata



Produktnavn for bestilling	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Full EOC	871869658067700
Lokal kodebeskrivelse	3711162
Bestillingskode	58067700
Materialenr. (12NC)	929001211902
Lokal bestillingskode	3711162
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696580677
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696580684

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

