



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	822-827 [tunable warm white]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8 W
Lamp Current (Nom)	45 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
---------------------	---------------

Kształt bańki	P50 [P 50 mm]
---------------	---------------

Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	Tak
-------------------------	-----


Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
--	-----

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
---	-------

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Full EOC	871869658067700
Kod zamówienia	58067700
Materiał Nr (12NC)	929001211902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696580677
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696580684

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Dane fotometryczne



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

