



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Gama LED MASTER Plastic oferă un efect de strălucire reglabil pentru o atmosferă primitoare și caldă, făcându-l ideal pentru aplicațiile de iluminat general în industria ospitalității. Designul său unic radiază lumină caldă în toate direcțiile, făcându-l o adevărată alternativă la lămpile incandescente. Sunt potrivite în special pentru zonele publice precum holuri, coridoare, casele scârilor, unde lumina este mereu aprinsă. Compatibil cu corpurile existente cu un suport E14 pentru lumânări și suporturi E14 și E27 pentru luciu. Lumânarea și luciul LED MASTER Plastic asigură economii uriașe de energie de până la 80% în comparație cu lămpile cu incandescență tradiționale și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 25.000 de ore, scade costurile de întreținere. Acestea pot fi utilizate împreună cu majoritatea dimmerelor leading edge, permițând îmbunătățirea eficienței, ajutând în același timp la crearea atmosferei dorite.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viață nominală	25.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	822-827 [tunable warm white]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	8 W
Curent lampă (nom.)	45 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	95 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	P50 [P 50 mm]
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh



Cote



Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Numele complet al produsului	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Full EOC	871869658067700
Cod de comandă	58067700
Număr material (12NC)	929001211902
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696580677
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696580684

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm


Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

