



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Enkandesan lambalar gibi parlak ışık efektleri sağlayan MASTER LEDcandle, konaklama sektörünün yanı sıra ev ortamlarında da genel ve dekoratif aydınlatma için idealdir. Dim edilebilen MASTER LEDcandle daha fazla verimlilik sağlarken, istenen atmosferin yaratılmasına da katkıda bulunurlar. Avizeler, aplikler veya modern aydınlatma armatürlerine tam boyda görünecek şekilde monte edilen şeffaf lambalar, E14 soketli mevcut armatürlerin tümüyle uyumludur. Avize üreticilerinin katkılarından faydalanarak, sadece yanarken değil sönmükken de avize veya aydınlatma armatürünün estetik cazibesini geliştirmek üzere tasarlanmış olan bu lambalar benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur. Muazzam enerji tasarrufu sağlayan ve bakım maliyetlerini minimum düzeye indiren şık ve parlak bir sıcak ışık üretirler. Alev şeklindeki mum ampuller, modern LED mumları mükemmel şekilde tamamlayan benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur.

### Ürün veri


| Genel Bilgiler                    |                              | Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) |              |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Kapak Tabanı                      | E14 [E14]                    |                                            | 70 %         |
| Nominal kullanım ömrü             | 25.000 h                     |                                            |              |
| Anahtar Döngüsü                   | 50.000                       |                                            |              |
| Aydınlatma Teknolojisi            | LED                          |                                            |              |
| EU RoHS ile uyumludur             | Evet                         |                                            |              |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                              | Çalıştırma ve Elektrik                     |              |
| Renk Kodu                         | 822-827 [tunable warm white] | Hat Frekansı                               | 50 to 60 Hz  |
| Işık Akısı                        | 806 lm                       | Giriş Frekansı                             | 50 ila 60 Hz |
| Renk Kodlaması                    | Sıcak Beyaz (WW)             | Güç Tüketimi                               | 8 W          |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 100,00 lm/W                  | Lamba Akımı (Nom)                          | 45 mA        |
| Renk Tutarlılığı                  | <6                           | Güç Eşleniği                               | 60 W         |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | 80                           | Başlangıç Saati (Nom)                      | 0,5 s        |
|                                   |                              | %60 ışığa kadar ısınma süresi              | 0,5 s        |
|                                   |                              | Güç Faktörü (Kesir)                        | 0,7          |
|                                   |                              | Voltaj (Nom)                               | 220-240 V    |

# MASTER LEDcandle

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Sıcaklık</b>               |               |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.)     | 95 °C         |
| <b>Kontroller ve Dim Etme</b> |               |
| Dim Edilebilir                | Evet          |
| <b>Mekanik ve Muhafaza</b>    |               |
| Lamba Kaplaması               | Şeffaf        |
| Lamba Biçimi                  | P50 [P 50 mm] |
| <b>Onay ve Uygulama</b>       |               |
| Enerji Tasarruflu Ürün        | Evet          |
| Vurgu Aydınlatmasına Uygun    | Hayır         |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.  | 8 kWh         |


|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Ürün Verileri</b>                       |                                          |
| Sipariş ürün adı                           | MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL    |
| Tam ürün adı                               | MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL |
| Tam ürün kodu                              | 871869658067700                          |
| Sipariş kodu                               | 58067700                                 |
| Malzeme No. (12NC)                         | 929001211902                             |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                        |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8718696580677                            |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10                                       |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8718696580684                            |

## Boyutlu çizim




| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL | 50 mm | 111 mm |

## Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

## Fotometrik bilgi



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

