



MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10 [GU10]
Nominell levetid	35 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)

Lysytelse	305 lm
Lysintensitet (nom.)	550 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	87,14 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	265 lm

MASTER VALUE LEDspot MV

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3,5 W
lyskildestrøm (nom.)	19 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
-------------	------------------------------

Godkjenning og bruksområde


Energisparingsprodukt	Ja
-----------------------	----

Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D
Full EOC	871869656298700
Bestillingskode	56298700
Materialenr. (12NC)	929001215502
Lokal bestillingskode	3711168
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696562987
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696562994


Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D	50 mm	56 mm

MASTER VALUE LEDspot MV


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D



© 2023 Signify Holding B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D

