



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales			
Culot	GU10 [GU10]	Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Durée de vie nominale	35'000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Efficacité lumineuse (nominale)	90.00 lm/W
Type de lampe	LED	Cohérence des couleurs	<6
Conforme à RoHS	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Données techniques de l'éclairage		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	275 lm
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	315 lm	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Intensité lumineuse (nom.)	550 cd	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
		Consommation électrique	3.5 W

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Courant lampe (nom.)	19 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
-------------------------------	-----

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D
Nom de produit complet	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D
Code EOC	871869656302100
Code de commande	56302100
Code 12NC	929001215602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696563021
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696563038

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D	50 mm	56 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D

