



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 45°C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU10 [GU10]	Intensità luminosa (Nom)	550 cd
Durata nominale	35.000 ore	Designazione colore	Bianco (WH)
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Temperatura del colore correlata	3000 K
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90,00 lm/W
Conformità a RoHS EU	SI	Uniformità del colore	<6
		Indice di resa cromatica (CRI)	80
		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	275 lm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	40 °		
Flusso luminoso	315 lm		

MASTER LEDspot MV

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	19 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.8
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]
-----------------	----------------------

Approvazione e applicazione


Prodotto per il risparmio energetico	Si
--------------------------------------	----

Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D
Nome completo prodotto	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D
Full EOC	871869656302100
Codice d'ordine	56302100
Codice materiale (12NC)	929001215602
Codice locale	MLV GU103583040
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696563021
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696563038

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D	50 mm	56 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D

MASTER LEDspot MV

Fotometrie



General Parameters 41 Photo Lighting 8 11 Page 117

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D

