



MASTER Value LEDspot MV - GU10

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.


Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GU10 [GU10]	Lichtstroom	330 lm
Nominale levensduur	35.000 hr	Lichtsterkte (nom.)	550 cd
Schakelcyclus	50.000	Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Lamptype	LED	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,29 lm/W
Gegevens lichttechniek		Kleurconsistentie	<6
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Kleurweergave-index (CRI)	80
Bundelhoek (nom.)	40 graden	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
		Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	290 lm


MASTER Value LEDspot MV - GU10

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,5 W
Lampstroom (nom.)	19 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D
Volledige productnaam	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D
Full EOC	871869656306900
Bestelcode	56306900
Materiaalnr. (12NC)	929001215702
Lokale code	MSGU35WD84040D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696563069
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696563076


Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D	50 mm	56 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

MASTER Value LEDspot MV – GU10

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting – MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

