



MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5–35W GU10 840 40D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	GU10 [GU10]	Lysytelse	330 lm
Nominell levetid	35 000 time(r)	Lysintensitet (nom.)	550 cd
Brytersyklus	50 000	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,29 lm/W
Teknisk belysning		Fargesamsvar	<6
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	290 lm

MASTER VALUE LEDspot MV

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3,5 W
lyskildestrøm (nom.)	19 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
-------------	------------------------------


Godkjenning og bruksområde

Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D
Full EOC	871869656306900
Bestillingskode	56306900
Materialenr. (12NC)	929001215702
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696563069
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696563076

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D	50 mm	56 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

MASTER VALUE LEDspot MV

Fotometriske data



General uniform lighting - Philips Lighting B.V. Page 107

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

