



MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

MASTER VALUE passar perfekt för spotbelysning och ger ett varmt, halogenliknande accentflöde. Tack vare hög CRI ger den mer naturliga färger, vilket skapar mysiga och bekväma miljöer för bostads- och hotellprojekt och kan även framhäva produkter i butik. Dessa LED-spottar MV GU10 ger den välbekanta känslan av spotbelysning, behåller skönheten i glasspottar och lägger till prestanda för LED-teknik. Med dimringsfunktionen kan du skapa den atmosfär du vill ha och den fungerar med många olika dimmers. MASTER VALUE ger också större energibesparingar än vanliga LED-spottar.

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift ligger mellan -20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödljusarmaturer eller utgångsljus

Produktdata


Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
Nominell livslängd	35 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °

Ljusflöde	330 lm
Ljusstyrka (nom)	550 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94,29 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	290 lm


MASTER VALUE LEDspot MV

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,5 W
Lampström (nom)	19 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.8
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja

Måttskiss




Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D
Full EOC	871869656306900
Beställningsnummer	56306900
Materialnummer (12NC)	929001215702
Lokal kod	8292276
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696563069
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696563076


Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D	50 mm	56 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

MASTER VALUE LEDspot MV

Fotometriska data



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D

