



# MASTER LEDspot MV

## MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlyskilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

### Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys


### Produkt data

| Generelle oplysninger      |                    |                                              |                |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Fod                        | GU10 [GU10]        | Lysstyrke (nom.)                             | 350 cd         |
| Normeret levetid           | 35.000 t           | Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW) |
| Skiftceyklus               | 50.000             | Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K         |
| Lighting Technology        | LED                | Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 87,14 lm/W     |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja                 | Farveensartethed                             | <6             |
|                            |                    | Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80             |
|                            |                    | LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %           |
|                            |                    | Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)            | 265 lm         |
|                            |                    |                                              |                |
| Lysteknisk                 |                    | Drift og el                                  |                |
| Farvekode                  | 827 [CCT of 2700K] |                                              |                |
| Spredningsvinkel (nom.)    | 60 °               | Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz    |
| Lysstrøm                   | 305 lm             |                                              |                |


# MASTER LEDspot MV

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Indgangsfrekvens                        | 50 til 60 Hz              |
| Strømforbrug                            | 3,5 W                     |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)           | 19 mA                     |
| Wattforbrugsækvivalent                  | 35 W                      |
| Opstartstid (nom.)                      | 0,5 s                     |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt       | 0.5 s                     |
| Effektfaktor (brøk)                     | 0.8                       |
| Spænding (nom.)                         | 220-240 V                 |
| <b>Temperatur</b>                       |                           |
| T-kappe, maks. (nom.)                   | 80 °C                     |
| <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>  |                           |
| Dæmpbar                                 | Ja                        |
| <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                           |
| Lyskildeform                            | PAR16 [PAR 2 tommer/50mm] |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                           |
| Energibesparende produkt                | Ja                        |

## Målskitse




## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Velegnet til effektivbelysning                       | Ja                                          |
| Energiforbrug kWh/1000 t.                            | 4 kWh                                       |
| <b>Produktdata</b>                                   |                                             |
| Ordreproduktnavn                                     | MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D    |
| Det fulde produkt navn                               | MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D |
| Full EOC                                             | 871869656300700                             |
| Ordrekode                                            | 56300700                                    |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929001215802                                |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                           |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8718696563007                               |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                                          |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696563014                               |


| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D | 50 mm | 56 mm |



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

# MASTER LEDspot MV

## Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

