



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Désignation de la couleur	
Culot	GU10 [GU10]	Température de couleur corrélée (nom.)	Blanc chaud (WW)
Durée de vie nominale	35.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	2700 K
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Cohérence des couleurs	87,14 lm/W
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	<6
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	70 %
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fonctionnement et électricité	
Angle du faisceau (nom.)	60 degré(s)	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	305 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Intensité lumineuse (nom.)	350 cd		

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Consommation électrique	3,5 W
Courant lampe (nom.)	19 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
-------------------------------	-----

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D
Nom de produit complet	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D
Code EOC	871869656300700
Code de commande	56300700
Code 12NC	929001215802
Code de commande local	MSGU35WD82760D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696563007
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696563014

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D	50 mm	56 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

