



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniștită și confortabilă pentru spațiile rezidențiale și industria hotelieră, amplificând frumusețea mărfurilor din magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora și adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare. MASTER VALUE oferă, de asemenea, mai multe economii de energie decât spoturile LED obișnuite.

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor

Catalog de date


Informații generale		Flux luminos	305 lm
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]	Intensitate luminoasă (nom.)	350 cd
Durată de viață nominală	35.000 ore	Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Ciclu de comutare	50.000	Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LED	Randament luminos (nominal) (nom.)	87,14 lm/W
În conformitate cu RoHS	Da	Consistență culori	<6
Date tehnice lumină		Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	60 °		

MASTER LEDspot MV

Flux luminos în con de 90° (nominal)	265 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	3,5 W
Curent lampă (nom.)	19 mA
Echivalent putere	35 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.8
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]

Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D
Numele complet al produsului	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D
Full EOC	871869656300700
Cod de comandă	56300700
Număr material (12NC)	929001215802
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696563007
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696563014


Cote




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D	50 mm	56 mm

MASTER LEDspot MV


Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

