



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık Yoğunluğu (Nom)	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Nominal kullanım ömrü	35.000 h	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Anahtar Döngüsü	50.000	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	87,14 lm/W
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Renk Tutarlılığı	<6
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık Teknik Ayrıntıları		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	265 lm
Işın Açısı (Nom)	60 °		
Işık Akısı	305 lm		

MASTER LEDspot MV

Çalıştırma ve Elektrik

Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	3,5 W
Lamba Akımı (Nom)	19 mA
Güç Eşleniği	35 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
--------------	-------------------------


Onay ve Uygulama

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	4 kWh

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D
Tam ürün kodu	871869656300700
Sipariş kodu	56300700
Malzeme No. (12NC)	929001215802
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696563007
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696563014

Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D	50 mm	56 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

MASTER LEDspot MV

Fotometrik bilgi



General uniform lighting - Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D

