



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlyskilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys


Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	GU10 [GU10]	Lysstyrke (nom.)	750 cd
Normeret levetid	35.000 t	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Skiftecyklus	50.000	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	97,67 lm/W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farveensartethed	<6
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
		Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	365 lm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]		
Spredningsvinkel (nom.)	40 °	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	420 lm		


MASTER LEDspot MV

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D


Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D
Full EOC	871869656310600
Ordrekode	56310600
Materialenr. (12NC)	929001216102
Lokal ordrekode	2057806239
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696563106
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696563113

Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D	50 mm	56 mm




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D


Fotometriske data



Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D

